


DIGIFLEX - SOFT PRINT® TRANSPARENT

Folie: transparente, sehr dünne und elastische PU-Flexfolie, 30µm

Anwendungsbereich: Zum Bedrucken mit Solvent- und Latexdruckern für **weiße** Textilien aus Baumwolle, Polyester, Lycra und deren Mischgewebe



Vor jeder Anwendung Materialeignung testen! Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung sind nicht geeignet.



Die bedruckte Folie muss vor dem Transfer ausreichend trocknen!

So wird´s gemacht:

1. Motiv spiegelverkehrt drucken und plotten
2. Trocknen lassen
3. Entgittern und mit Trägerfolie am Textil positionieren
4. Mit Transferpresse aufbringen (ca. 15 sec., 155° C, mittlerer Druck)
5. Transferfolie warm oder kalt abziehen